



主要設備（第二工場）

設 備 名		材 質	仕 様	容 量	台 数
常圧反応槽	反応缶	GL	使用温度 -20℃～ +140℃	2500L	1
				1200L	2
		SUS-316L	使用温度 -20℃～ +140℃、フルゾーン攪拌羽	1200L	1
			使用温度 -20℃～ +140℃	2500L	1
				1200L	1
受器（ジャケット付）		GL	600L		1
			300L		1
ロータリーエバポレーター			50L		1
カラム		SUS-304	φ550mm×1800mm(シリカゲル190kg)		1
			φ500mm×1800mm(シリカゲル150kg)		1
遠心分離機 (ケーシング開閉式)		SUS-316	36インチ		1
吸引濾過器		SUS-316L	φ660mm×700mm		1
		チタン	φ660mm×700mm		1
加圧濾過器（ジャケット付）		SUS-316	φ500mm×800mm		1
棚段式乾燥機	温水	SUS-316L	25Lバット×12枚		2



第二工場



1Fフロア



前室



危険物倉庫(4類)



危険物倉庫(1,2,3,5,6類)